




Module ClassicLine AS-Interface avec technologie de montage rapide

ClassicLine 4DO-Y IP67 A/B



Application	
Version	Uniquement pour utilisation avec des maîtres AS-i au profil M4
Application	montage sur le terrain
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	26,5...31,6 DC; ("supply class 2" selon cULus)
Consommation max. via AS-i [mA]	50
Courant de sortie total [A]	4
Chien de garde intégré	oui
Entrées/sorties	
Nombre des entrées et sorties	Nombre des sorties TOR: 4
Sorties	
Nombre des sorties TOR	4
Technologie	PNP
Plage de tension DC [V]	15...30; (selon TBTP; via câble plat)
Courant max. par sortie [mA]	2000; (catégorie d'utilisation DC-13 (commande d'électro-aimants): 40 W (IEC 60947-5-1))
Résistance courts-circuits	oui
Séparation galvanique	oui
Alimentation actionneurs par les sorties	AUX
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-25...70
Protection	IP 67



Module ClassicLine AS-Interface avec technologie de montage rapide

ClassicLine 4DO-Y IP67 A/B

Tests / Homologations						
CEM		EN 50295				
		IEC 61000-6-2				
Classification AS-i						
Version AS-i		3.0				
Adressage AS-i		Prise d'adressage				
Mode d'adressage étendu		oui				
AS-i master profile		M4				
Profil AS-i		S-7.A.7				
Configuration E/S AS-i		[hex]		7		
Code ID AS-i		[hex]		A.7		
Affectation des bits de données		Bit de données	D0	D1	D2	D3
		Sortie	1	2	3	4
		Prise	O-1/2	O1/2 O-2	O-3/4	O-3/4 O-4
		broche	4	2 4	4	2 4
Données mécaniques						
Poids		[g]		183		
Type de montage		câble plat AS-i à embrocher directement				
Matières		PA; Contacts vampires :: CuSn6 nickelé et étamé				
Afficheurs / éléments de service						
Indication		Disponibilité		LED, vert		
		erreurs		LED, rouge		
		Fonction		LED, jaune		
Raccordement électrique						
Raccordement au module		câble plat				
Accessoires						
Fourniture		embase				
Accessoires en option		Bouchon: M12, E73004				
Remarques						
Quantité		1 pièces				




Module ClassicLine AS-Interface avec technologie de montage rapide

ClassicLine 4DO-Y IP67 A/B

Raccordement électrique

technologie de montage rapide pour câble plat AS-i ; possibilité d'orientation dans trois directions

Raccordement



Connecteur: M12

Sorties	
Prise O-1/2	
1	non utilisé
2	Sortie de commutation 2
3	tension externe AUX -
4	Sortie de commutation 1
5	non utilisé
Prise O-2	
1	non utilisé
2	non utilisé
3	tension externe AUX -
4	Sortie de commutation 2
5	non utilisé
Prise O-3/4	
1	non utilisé
2	Sortie de commutation 4
3	tension externe AUX -
4	Sortie de commutation 3
5	non utilisé
Prise O-4	
1	non utilisé
2	non utilisé
3	tension externe AUX -
4	Sortie de commutation 4
5	non utilisé