AL2330

Module IO-Link CompactLine

IO-Link Module 6x2 DO M12 IP67



IO-Link

Application		
Application		Modules E/S terrain
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	18...30 DC
Consommation	[mA]	50
Entrées/sorties		
Nombre des entrées et sorties		Nombre des sorties TOR: 12
Sorties		
Nombre des sorties TOR		12
Fonction de sortie		PNP
Courant max. par sortie	[mA]	1800
Séparation galvanique		oui
Interfaces		
Interface de communication		IO-Link
DeviceID supportés		**Mode fonctionnement** / **DeviceID**
		default / 893

AL2330

Module IO-Link CompactLine

IO-Link Module 6x2 DO M12 IP67

IO-Link Device			
Type de transmission		COM2 (38,4 kBaud)	
Révision IO-Link		1.1	
Standard SDCI		IEC 61131-9	
Mode SIO		non	
Temps de cycle de process min.	[ms]	5,6	
Conditions d'utilisation			
Température ambiante	[°C]	-25...60	
Température de stockage	[°C]	-25...70	
Protection		IP 67	
Tests / Homologations			
CEM		EN 61000-6-2	
		EN 61000-6-3	
		IEC 61131-9	
MTTF	[Années]	63	
Données mécaniques			
Poids	[g]	303	
Dimensions	[mm]	26 x 59,3 x 152	
Matières		boîtier: PA; Prise: laiton nickelé	
Afficheurs / éléments de service			
Indication		Disponibilité	LED, vert
		erreurs	LED, rouge
		Fonction	LED, jaune
Accessoires			
Accessoires en option		Capuchons protecteurs M12	
Remarques			
Quantité		1 pièces	

Raccordement électrique - Alimentation en tension

Connecteur: M12; codage: A

X31	
1	+ 24 V DC (UAL)
2	GND (UAR)
3	GND (UAL)
4	+ 24 V DC (UAR)

AL2330

Module IO-Link CompactLine

IO-Link Module 6x2 DO M12 IP67

Raccordement électrique - IO-Link

Connecteur: M12; codage: A



IO-Link	
1	+ 24 V DC (US)
2	non utilisé
3	GND (US)
4	IO-Link

Raccordement électrique - Sorties

Connecteur: M12; codage: A



X1.0...X1.5	
1	non utilisé
2	DO2
3	GND (UA)
4	DO1
5	non utilisé