

CR1053




Afficheur graphique programmable pour la commande d'engins mobiles

R360/PDM360/compact/MONO-E

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Date d'arrêt: 30.06.2017



Caractéristiques du produit

Dimensions [mm] 165 x 109 x 65,3

Données électriques

Tension d'alimentation [V] 10...32 DC

Entrées/sorties

Nombre des entrées et sorties Nombre des entrées TOR: 2; Nombre des sorties TOR: 2

Entrées

Nombre des entrées TOR 2

Sorties

Nombre des sorties TOR 2

Logiciel / programmation

Fonctionnement API selon CEI 61131-3 oui

CR1053



Afficheur graphique programmable pour la commande d'engins mobiles

R360/PDM360/compact/MONO-E

Interfaces	
Nombre des interfaces CAN	1
Nombre des interfaces Ethernet	1
Nombre des interfaces RS232	1
Données mécaniques	
Poids [g]	1447
Type de montage	Montage/Démontage
Dimensions [mm]	165 x 109 x 65,3
Afficheurs / éléments de service	
Indication	3,8" afficheur monochrome
Éléments de commande	3 touches de fonction rétroéclairées programmables
	1 codeur avec bouton-poussoir
Résolution de l'affichage	320 x 240
Type d'afficheur	afficheur monochrome
Taille de l'afficheur	3,8"
Rétroéclairage de l'afficheur	LED
Mémoires de données	
Horloge temps réel	oui
Remarques	
Remarques	Article arrêté
Quantité	1 pièces
Raccordement électrique	
Connecteur: 1 x M12	

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Date d'arrêt: 30.06.2017