


# CR1053



## Afficheur graphique programmable pour la commande d'engins mobiles

R360/PDM360/compact/MONO-E

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



### Données électriques

Tension d'alimentation [V] 10...32 DC

### Entrées/sorties

Nombre des entrées et sorties Nombre des entrées TOR: 2; Nombre des sorties TOR: 2

### Entrées

Nombre des entrées TOR 2

### Sorties

Nombre des sorties TOR 2

### Logiciel / programmation

Fonctionnement API selon CEI 61131-3 oui

### Interfaces

Nombre des interfaces CAN 1

Nombre des interfaces Ethernet 1

# CR1053



## Afficheur graphique programmable pour la commande d'engins mobiles

R360/PDM360/compact/MONO-E

Nombre des interfaces RS232	1
-----------------------------	---

### Données mécaniques

Poids [g]	1447
Type de montage	Montage/Démontage
Dimensions [mm]	165 x 109 x 65,3

### Afficheurs / éléments de service

Indication		3,8" afficheur monochrome
Éléments de commande	3	touches de fonction rétroéclairées programmables
	1	codeur avec bouton-poussoir
Résolution de l'affichage		320 x 240
Type d'afficheur		afficheur monochrome
Taille de l'afficheur		3,8"
Rétroéclairage de l'afficheur		LED

### Mémoires de données

Horloge temps réel	oui
--------------------	-----

### Remarques

Quantité	1 pièces
----------	----------

### Raccordement électrique

Connecteur: 1 x M12	
---------------------	--