


# DF3200



## Module répartiteur pour la tension d'alimentation

Pot.Module LOAD/2x5x 2.5mm<sup>2</sup>



- 1 étiquette  
2 borne push-in 24 V DC



### Application

Version module de potentiel 2 x 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>

### Données électriques

Tension d'alimentation [V]	18...30 DC
Tension nominale DC [V]	24
Classe de protection	III
Courant de charge max. [A]	20

### Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...60
Température de stockage [°C]	-40...70
Protection	IP 20

### Tests / Homologations

CEM	EN 61000-6-3	émission de parasites
	EN 61000-6-2	immunité aux parasites

### Données mécaniques

Poids [g]	64,8
Type de montage	Montage sur profilé selon les normes
Notice de montage	Modules interconnectables
Dimensions [mm]	80 x 12,5 x 98,5

# DF3200



## Module répartiteur pour la tension d'alimentation

Pot.Module LOAD/2x5x 2.5mm2

### Raccordement électrique

bornes push-in:

### Raccordement

