




Boîtier de contrôle compact pour le contrôle de vitesse de rotation

DIA3010-ZPKG/US-100-DPS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: DI5023

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Caractéristiques du produit

Technologie		PNP
Fonction de sortie		normalement ouvert
Portée [mm]		10
Boîtier		Sonde filetage
Dimensions [mm]		M30 x 1,5 / L = 82

Application

Système		contacts dorés
Application		évaluation simple de sous-vitesse pour des mouvements rotatifs et linéaires; blocage

Données électriques

Tension nominale DC [V]		10...36
Consommation [mA]		< 15
Protection inversion de polarité		oui

Sorties

Nombre total de sorties		1
Technologie		PNP
Fonction de sortie		normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V]		2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA]		250
Courant de sortie (à l'appel) de la sortie de commutation [mA]		250
Résistance courts-circuits		oui
Protection surcharges		oui



Boîtier de contrôle compact pour le contrôle de vitesse de rotation

DIA3010-ZPKG/US-100-DPS

Plage évaluable		
Portée	[mm]	10
Portée réglable		non
Etendue de mesure / plage de réglage		
Plage de réglage	[Imp/min]	5...300
Exactitude / dérives		
Facteur de correction		Acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,5 / aluminium: 0,4 / cuivre: 0,3
Hystérésis	[% de Sr]	10
Temps de réponse		
Temporisation de démarrage	[s]	15
Fréquence d'amortissement max.	[Imp/min]	15000
Logiciel / programmation		
Sensibilité		potentiomètre multitour
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...80
Protection		IP 67
Données mécaniques		
Poids	[g]	190
Boîtier		Sonde filetage
Montage		encastrable
Dimensions	[mm]	M30 x 1,5 / L = 82
Désignation du filetage		M30 x 1,5
Matières		laiton spécial; PBT
Couple de serrage	[Nm]	50
Afficheurs / éléments de service		
Indication	Indication de commutation	1 x LED, vert
Raccordement électrique		

Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: dorées



DI5009



Boîtier de contrôle compact pour le contrôle de vitesse de rotation

DIA3010-ZPKG/US-100-DPS

Raccordement

