

DN0501




Amplificateur

N605/230VAC/0,8A

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: DN1020

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



CE

Données électriques

Fréquence nominale AC	[Hz]	47...63
Tension de sortie	[V]	regulé
Tolérance tension de sortie	[%]	5
Courant de sortie max. à tension de sortie min.	[A]	0,8
Nombre de circuits de sortie		1

Sorties

Protection courts-circuits	oui
Protection surcharges	oui

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	0...50
Protection		IP 40

Données mécaniques

Matières	plastique
----------	-----------

Afficheurs / éléments de service

Indication	Tension de sortie	2 x LED, vert
------------	-------------------	---------------

Remarques

Quantité	1 pièces
----------	----------

DN0501



Amplificateur

N605/230VAC/0,8A

Raccordement électrique

Bornes de raccordement: ...4 mm²

Raccordement

