



Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: DN0200

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !

No scale drawing available



Caractéristiques du produit

Boîtier	Montage en glissière
---------	----------------------

Application

Application	alimentation en courant et évaluation de signaux
-------------	--

Données électriques

Tension nominale AC	[V]	< 230
Tolérance tension nominale	[%]	10
Tolérance tension nominale 2	[%]	10
Fréquence nominale AC	[Hz]	47...63
Energie auxiliaire pour capteurs DC	[V]	24; ($\pm 5\%$, ≤ 40 mA)

Sorties

Pouvoir de coupure	4 A / 625 VA / 250 V AC
--------------------	-------------------------

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	0...50
Protection		IP 40
Protection bornes		IP 20

Données mécaniques

Boîtier	Montage en glissière
Matières	plastique

DN0202



Amplificateur

N600/230VAC/0,08A

Afficheurs / éléments de service

Indication	Indication de commutation	LED, vert
	Disponibilité	1 x LED, vert

Raccordement électrique

Bornes de raccordement: ...4 mm²

Raccordement