


DP2402



Prolongateur d'impulsions

Monitoring Display-Pulse ext



- 1 anneau appui
- 2 LED
- 3 Afficheur



Caractéristiques du produit

Technologie	PNP
Fonction de sortie	normalement ouvert / fermé; (paramétrage)
Interface de communication	IO-Link
Dimensions [mm]	63 x 30 x 24

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	18...30 DC; (selon TBTS/TBTP)
Tension nominale DC [V]	24
Consommation [mA]	< 380
Courant de sortie total [A]	0,2

Entrées/sorties

Nombre des entrées et sorties	Nombre des entrées TOR: 2; Nombre des sorties TOR: 2
-------------------------------	--

Entrées

Nombre des entrées TOR	2; (IEC61131-2)
Limitation courant d'entrée [mA]	200

Sorties

Technologie	PNP
Nombre des sorties TOR	2

DP2402



Prolongateur d'impulsions

Monitoring Display-Pulse ext

Fonction de sortie	normalement ouvert / fermé; (paramétrage)
Résistance courts-circuits	oui

Etendue de mesure / plage de réglage

Fréquence d'échantillonnage [Hz]	< 2000
----------------------------------	--------

Interfaces

Interface de communication	IO-Link	
Type d'utilisation	Paramétrage	
Type de transmission	COM2 (38,4 kBaud)	
Révision IO-Link	1.1	
Standard SDCI	IEC 61131-9	
Mode SIO	oui	
Type de port maître requis	A	
Données process TOR	2	
DeviceID supportés	Mode fonctionnement default	DeviceID 1168

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...60
Remarque sur la température ambiante	2000 m: -25...60 °C 3000 m: -25...53 °C 4000 m: -25...51 °C Bei folgender Betriebshöhe ist das Derating der Umgebungstemperatur in der Betriebsanleitung zu beachten: > 2000 m
Température de stockage [°C]	-25...60
Humidité relative [%]	90; (diminution linéaire jusqu'à 50 % (40 °C) sans condensation)
Altitude max. au-dessus du niveau de la mer [m]	4000
Protection	IP 67
Degré de pollution	2

Tests / Homologations

MTTF [Années]	317
---------------	-----

Données mécaniques

Poids [g]	84,2
Poids (sans accessoires et sans emballage) [g]	35
Dimensions [mm]	63 x 30 x 24
Matières	boîtier: PA

Afficheurs / éléments de service

Indication	Disponibilité	1 x LED, vert
	Sortie de commutation	2 x LED, jaune
		Visualisation digitale, rouge
Éléments de commande	2	anneau appui

Accessoires

Accessoires en option	clip de montage
-----------------------	-----------------

Remarques

Remarques	Pour d'autres informations voir la notice d'instructions.
-----------	---

DP2402




Prolongateur d'impulsions

Monitoring Display-Pulse ext

Quantité

1 pièces

Raccordement électrique - Prise



1: L+
2: IN2 DI2
3: L-
4: IN1 DI1
5: n.c.

Raccordement électrique - connecteur



1: L+
2: OUT2 DO2
3: L-
4: OUT1 IO-Link / DO1

Données supplémentaires

temporisation à l'enclenchement / au déclenchement

0...9999 ms