




Relais temporisé multifonction

T700/230VAC

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: DL0201
Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Caractéristiques du produit		
Boîtier	Montage en glissière	
Application		
Application	alimentation et évaluation de signaux avec temporisations intégrées	
Données électriques		
Tension nominale AC	[V]	< 230
Tension nominale DC	[V]	24
Tolérance tension nominale	[%]	10
Tolérance tension nominale 2	[%]	10
Fréquence nominale AC	[Hz]	50...60
Energie auxiliaire pour capteurs DC	[V]	24; (±5 %, ≤ 40 mA)
Entrées/sorties		
Nombre des entrées et sorties	Nombre des sorties relais: 1	
Sorties		
Nombre des sorties relais	1	
Pouvoir de coupure	8 A / 1250 VA / 250 V AC	
Exactitude / dérives		
Répétabilité du seuil	[% de Sr]	< 3



Relais temporisé multifonction

T700/230VAC

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	0...55
Protection		IP 40
Protection bornes		IP 20

Données mécaniques

Poids	[g]	444,4
Boîtier		Montage en glissière
Matières		plastique

Afficheurs / éléments de service

Indication	Indication de commutation	LED, vert
	Disponibilité	1 x LED, vert

Raccordement électrique

Bornes de raccordement: ...4 mm²

Raccordement

