DV2900

Lampe de signalisation à 20 LED

LED-Tower-20-a/IOL/Bracket





Application		
Application		signalisation des états de la machine
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	18...30 DC; (selon TBTS/TBTP)
Tension nominale DC	[V]	24
Consommation	[mA]	< 200
Courant de démarrage max.	[mA]	500; (2 ms; 400 mA: 50 ms)
Entrées		
Courant d'entrée niveau haut	[mA]	6

DV2900

Lampe de signalisation à 20 LED

LED-Tower-20-a/IOL/Bracket

Interfaces			
Interface de communication		IO-Link	
Type de transmission		COM2 (38,4 kBaud)	
Révision IO-Link		1.1	
Standard SDCI		IEC 61131-9	
Mode SIO		oui	
Type de port maître requis		A	
Temps de cycle de process min.	[ms]	3,2	
DeviceID supportés		**Mode fonctionnement**	**DeviceID**
		default	1533
Conditions d'utilisation			
Température ambiante	[°C]	-25...50	
Température de stockage	[°C]	-40...75	
Humidité relative	[%]	90	
Pression d'air	[kPa]	< 106	
Altitude max. au-dessus du niveau de la mer	[m]	2000	
Protection		IP 65	
Données mécaniques			
Poids	[g]	535,9	
Type de montage		Socle de montage	
Dimensions	[mm]	Ø 70 / L = 344	
Matières		boîtier: ABS; lentille: PC	
Afficheurs / éléments de service			
Indication		segment LED	20 x LED, multicolore
Accessoires			
Accessoires en option		fixation de base, E89060	
		dispositif de fixation pour mur, E89061	
		Adaptateur de montage, E89063	
		fixation avec sortie de câble latérale, E89064	
		Tube de montage, E89065	
		Tube de montage, E89066	
		Tube de montage, E89067	
Remarques			
Remarques		Pour d'autres informations voir la notice d'instructions.	
Quantité		1 pièces	

DV2900

Lampe de signalisation à 20 LED

LED-Tower-20-a/IOL/Bracket

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: M12; codage: A



1	UB+
2	non utilisé
3	UB-
4	IO-Link (C/Q)

Diagrammes et courbes

montage mural



DV2900

Lampe de signalisation à 20 LED

LED-Tower-20-a/IOL/Bracket

montage à la base