




Afficheur multifonctions pour la surveillance de signaux analogiques standards

DISPLAY/AX360

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: DX2041  
Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



| Application                            |      |                                                                                                         |
|----------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Application                            |      | affichage de signaux analogiques standards; par ex. de capteurs de pression, de température ou de débit |
| Données électriques                    |      |                                                                                                         |
| Fréquence AC                           | [Hz] | 50...60                                                                                                 |
| Tolérance de la tension d'alimentation | [%]  | 33...58                                                                                                 |
| Tension d'alimentation                 | [V]  | 230 / 115 AC / 24 DC                                                                                    |
| Consommation                           | [mA] | 110 (18 V); 90 (24 V); 80 (30 V)                                                                        |
| Energie auxiliaire pour capteurs DC    | [V]  | 24; (±15 %, 150 mA; Résistant aux courts-circuits)                                                      |
| Entrées/sorties                        |      |                                                                                                         |
| Nombre des entrées et sorties          |      | Nombre des entrées analogiques: 2                                                                       |
| Entrées                                |      |                                                                                                         |
| Nombre des entrées analogiques         |      | 2                                                                                                       |
| Sorties                                |      |                                                                                                         |
| Sortie analogique (courant)            | [mA] | 4...20                                                                                                  |
| Sortie analogique (tension)            | [V]  | 0...10                                                                                                  |

## DISPLAY/AX360

|                         |      |                        |
|-------------------------|------|------------------------|
| Température ambiante    | [°C] | 0...45                 |
| Température de stockage | [°C] | -25...70               |
| Protection              |      | IP 65; (face frontale) |
| Protection bornes       |      | IP 20                  |

|     |              |  |
|-----|--------------|--|
| CEM | EN 50081-1   |  |
|     | EN 61000-6-2 |  |

|          |     |                |
|----------|-----|----------------|
| Poids    | [g] | 552            |
| Matières |     | Noryl UL94-V-0 |

|            |                                               |
|------------|-----------------------------------------------|
| Indication | Visualisation digitale, orange 6 digits 15 mm |
|------------|-----------------------------------------------|

Bornes à vis, AC: 4 x ...2,5 mm<sup>2</sup>