


# DX2051



## Afficheur multifonctions pour la surveillance de signaux analogiques standards

DISPLAY/AX460/DC



découpe  
tableau  
de 91 x 43 mm  
commande



### Caractéristiques du produit

|            |      |                |
|------------|------|----------------|
| Dimensions | [mm] | 48 x 112 x 116 |
|------------|------|----------------|

### Application

|             |                                                                                                               |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Application | affichage et surveillance de signaux analogiques; par ex. de capteurs de pression, de température ou de débit |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Données électriques

|                        |      |            |
|------------------------|------|------------|
| Tension d'alimentation | [V]  | 18...30 DC |
| Consommation           | [mA] | 100        |

### Entrées/sorties

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Nombre des entrées et sorties | Nombre des entrées analogiques: 2 |
|-------------------------------|-----------------------------------|

### Entrées

|                                   |      |                                   |
|-----------------------------------|------|-----------------------------------|
| Nombre des entrées analogiques    |      | 2; (Spannungs- oder Stromeingang) |
| Entrée analogique (courant)       | [mA] | 0...20                            |
| Entrée analogique (tension)       | [V]  | -10...10                          |
| Résolution entrée analogique      |      | 16 bit                            |
| Exactitude de l'entrée analogique | [%]  | 0,1                               |

### Conditions d'utilisation

|                         |      |          |
|-------------------------|------|----------|
| Température ambiante    | [°C] | -20...60 |
| Température de stockage | [°C] | -25...70 |
| Protection              |      | IP 65    |
| Protection bornes       |      | IP 20    |

### Tests / Homologations

|     |              |  |
|-----|--------------|--|
| CEM | EN 61000-6-2 |  |
|     | EN 61000-6-3 |  |
|     | EN 61000-6-4 |  |

# DX2051




## Afficheur multifonctions pour la surveillance de signaux analogiques standards

DISPLAY/AX460/DC

| Données mécaniques |      |                                         |
|--------------------|------|-----------------------------------------|
| Poids              | [g]  | 300,5                                   |
| Type de montage    |      | découpe tableau de commande: 91 x 43 mm |
| Dimensions         | [mm] | 48 x 112 x 116                          |
| Matières           |      | Noryl UL94-V-0                          |

| Afficheurs / éléments de service |                   |                                                    |
|----------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|
| Indication                       | affichage couleur | afficheur LCD entièrement graphique, Ecran tactile |

| Raccordement électrique |  |
|-------------------------|--|
| Bornes à vis:           |  |
| Raccordement            |  |



NC non utilisé