


E3M120



Câble de connexion

MCI CONNECTION CABLE 0.25M



Application	
Système	Aptitude pour des câbles en mouvement
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	< 25 AC / < 60 DC
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-40...105
Protection	IP 67
Données mécaniques	
Poids [g]	39,55
Aptitude pour des câbles en mouvement	oui
Aptitude pour des câbles en mouvement	Rayon de courbure en cas de pose fixe ≥ 40 mm
Remarques	
Quantité	1 pièces
Raccordement électrique	
Câble: 0,25 m, TPU, noir	