


E3M131



Câble avec prise femelle

POWER SUPPLY CABLE O3M ILLUMINATION 2M



Application		
Système	contacts dorés; Aptitude pour des câbles en mouvement	
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 25 AC / < 60 DC
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-40...85
Protection		IP 68
Données mécaniques		
Poids	[g]	134,6
Dimensions	[mm]	15,5 x 15,5 x 43,9
Matières		PUR
Matière du corps		PUR
Matière bague moletée		zamac
Aptitude pour des câbles en mouvement		oui
Aptitude pour des câbles en mouvement	Rayon de courbure en cas de pose fixe	≥ 30 mm
Remarques		
Quantité	1 pièces	

E3M131



Câble avec prise femelle


POWER SUPPLY CABLE O3M ILLUMINATION 2M

Raccordement électrique

Câble: 2 m, PUR, noir, Ø 6 mm; 4 x 0,75 mm²

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: zamac; Contacts: dorées



Raccordement

