


E3M133



Câble avec prise femelle

POWER SUPPLY CABLE O3M ILLUMINATION 10M



Application		
Système	contacts dorés; Aptitude pour des câbles en mouvement	
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 25 AC / < 60 DC
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-40...85
Protection		IP 68
Données mécaniques		
Poids	[g]	595
Dimensions	[mm]	15,5 x 15,5 x 43,9
Matières		PUR
Matière du corps		PUR
Matière bague moletée		zamac
Aptitude pour des câbles en mouvement		oui
Aptitude pour des câbles en mouvement	Rayon de courbure en cas de pose fixe	≥ 30 mm
Remarques		
Quantité	1 pièces	

E3M133



Câble avec prise femelle


POWER SUPPLY CABLE O3M ILLUMINATION 10M

Raccordement électrique

Câble: 10 m, PUR, noir, Ø 6 mm; 4 x 0,75 mm²

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: zamac; Contacts: dorées



Raccordement

