E10406


Embase mâle

ESTGH040MSS0,05E04 (PG13,5)

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: E11293

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



1 Joint torique

Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-40...85
Protection		IP 67
Données mécaniques		
Filetage		PG 13.5
Matières		laiton nickelé
Matière du corps		laiton, nickelé
Remarques		
Quantité		1 pièces

E10406

Embase mâle

ESTGH040MSS0,05E04 (PG13,5)

Raccordement électrique


Câble: 0,05 m, PVC; 4 x 0,34 mm²

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12; codage: A; Corps: laiton, nickelé



Raccordement



	Couleurs des fils conducteurs :
BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
WH =	blanc