

E10410



Câble avec prise femelle

ADOGH040MSS0010G04

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application	
Système	câble blindée
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	< 50 AC / < 60 DC
Classe de protection	III
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-25...70
Protection	IP 67
Données mécaniques	
Dimensions [mm]	15 x 15 x 43
Matières	TPU
Matière du corps	TPU
Matière bague moletée	laiton, nickelé
Remarques	
Quantité	1 pièces

E10410



Câble avec prise femelle

ADOGH040MSS0010G04

Raccordement électrique

Câble: 10 m, PVC, noir, Ø 5 mm, blindé; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé; Couple de serrage: 0,5 Nm; Prolongateur blindé: blindage non raccordé



Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BN =	brun
BK =	noir
BU =	bleu
WH =	blanc