


E10411



Embase mâle

ESTGH040MSS00,5E04 (PG9)



1 Joint torique



Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 250 AC/DC
Courant de sortie total	[A]	4; (...40 °C)
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...85
Protection		IP 67
Données mécaniques		
Poids	[g]	17,1
Dimensions	[mm]	18 x 18 x 20
Filetage		PG 9
Matières		zamac nickelé
Matière du corps		zamac, nickelé
Remarques		
Quantité		1 pièces

E10411



Embase mâle

ESTGH040MSS00,5E04 (PG9)

Raccordement électrique

Câble: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm²

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: zamac, nickelé



Raccordement

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

Couleurs des fils conducteurs :

BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
WH =	blanc