


E10416



Câble avec prise femelle

ADOAH040MSS0005A03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...90
Protection		IP 67
Données mécaniques		
Dimensions	[mm]	27 x 15 x 39
Matières		TPU
Matière du corps		TPU
Matière bague moletée		laiton, nickelé
Remarques		
Quantité		1 pièces
Raccordement électrique		
Câble: 5 m, PUR / PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)		
Raccordement électrique - Prise		

Connecteur: 1 x M12, coudée; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé; Couple de serrage: 0,5 Nm




E10416



Câble avec prise femelle

ADOAH040MSS0005A03

Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BN =	brun
BK =	noir
BU =	bleu