
E10420

Câble avec prise femelle

ADOGH040MSS0015G04

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application		
Système		câble blindée
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 50 AC / < 60 DC
Classe de protection		III
Courant de sortie total	[A]	4
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...70
Protection		IP 67
Données mécaniques		
Poids	[g]	578,8
Dimensions	[mm]	15 x 15 x 46,5
Matières		TPU
Matière du corps		TPU
Matière bague moletée		laiton, nickelé
Remarques		
Quantité		1 pièces

E10420

Câble avec prise femelle

ADOGH040MSS0015G04

Raccordement électrique


Câble: 15 m, PVC, noir, Ø 5 mm, blindé; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé; Couple de serrage: 0,5 Nm; Prolongateur blindé: blindage non raccordé



Raccordement



	Couleurs des fils conducteurs :
BN =	brun
BK =	noir
BU =	bleu
WH =	blanc