




Embase mâle

ESTGH020MSS0,05E02 (PG13,5)

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



1 Joint torique

Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	< 55 DC
------------------------	-----	---------

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-40...85
----------------------	------	----------

Protection		IP 67
------------	--	-------

Données mécaniques

Filetage		PG 13.5
----------	--	---------

Matières		laiton nickelé
----------	--	----------------

Matière du corps		laiton, nickelé
------------------	--	-----------------

Remarques

Quantité		1 pièces
----------	--	----------

Raccordement électrique

Câble: 0,05 m, PVC; 2 x 0,34 mm²

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12; codage: A; Corps: laiton, nickelé



E10436



Embase mâle

ESTGH020MSS0,05E02 (PG13,5)

Raccordement

1 BK

4 WH

BK = Couleurs des fils conducteurs :
WH = noir
blanc