


E10437



Répartiteur en Y

ZDO2H040MSS0005H05



Application

Système	Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés
Sans silicone	oui

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	10...55 DC
Courant de sortie par module / emplacement [A]	4
Courant de sortie total [A]	4

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...80
Protection	IP 67

Données mécaniques

Poids [g]	160,7
Matières	TPU
Matière du corps	TPU
Matière bague moletée	laiton, nickelé
Nombre d'emplacements répartiteur	2
Type connecteur	M12

Remarques

Quantité	1 pièces
----------	----------

E10437



Répartiteur en Y

ZDO2H040MSS0005H05

Raccordement électrique

Câble: 5 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 2 x M12; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: dorées; Couple de serrage: 0,5 Nm



Raccordement

BN	1 (1...2)	C
BU	3 (1...2)	C
BK	4 (1)	C
WH	4 (2)	C

	Couleurs des fils conducteurs :
BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
WH =	blanc