

E10443




Câble de connexion

VDOGH040MSS00,6B04STGH040MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: EVC011

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Données électriques

Tension d'alimentation [V] 10...30 DC

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -25...85

Protection IP 67

Données mécaniques

Matières TPU

Matière du corps TPU

Matière bague moletée laiton, nickelé

Remarques

Quantité 1 pièces

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé



E10443



Câble de connexion

VDOGH040MSS00,6B04STGH040MSS

Raccordement électrique

Câble: 0,6 m, PUR / PVC; 4 x 0,34 mm² (128 x Ø 0,1 mm)

Raccordement



Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé

