




Répartiteur

ZDO6H057MSS0000-00STAM120MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: EBC006
Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Application		
Système		Sans silicone; contacts dorés
Sans silicone		oui
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC
Classe de protection		II
Courant de sortie par module / emplacement	[A]	4
Courant de sortie total	[A]	12



Répartiteur

ZDO6H057MSS0000-00STAM120MSS

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-15...80
Protection		IP 67

Données mécaniques

Matières	TPU
Matière du corps	TPU
Nombre d'emplacements répartiteur	6
Type connecteur	M12

Afficheurs / éléments de service


Indication	Indication de commutation	6 x LED, jaune
	Disponibilité	1 x LED, vert

Remarques


Quantité	1 pièces
----------	----------

Raccordement électrique - Raccordement

Connecteur: 1 x M23; Corps: TPU; Contacts: dorées; Couple de serrage: 0,5 Nm



Raccordement



E10445



Répartiteur

ZDO6H057MSS0000-00STAM120MSS

Raccordement électrique - emplacement

Connecteur: 6 x M12; codage: A; Corps: TPU; Contacts: dorées; Couple de serrage: 0,5 Nm

