




Répartiteur

ZDO8H059MSS0000-00STAM120MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: EBC010
Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Application		
Système		Sans silicone; contacts dorés
Sans silicone		oui
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC
Classe de protection		II
Courant de sortie par module / emplacement	[A]	4



Répartiteur

ZDO8H059MSS0000-00STAM120MSS

Courant de sortie total	[A]	12
-------------------------	-----	----

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-15...80
Protection		IP 67

Données mécaniques

Dimensions	[mm]	28 x 60 x 152
Matières		TPU
Matière du corps		TPU
Nombre d'emplacements répartiteur		8
Type connecteur		M12

Afficheurs / éléments de service


Indication	Indication de commutation	8 x LED, jaune
	Disponibilité	1 x LED, vert

Remarques

Quantité	1 pièces
----------	----------

Raccordement électrique - Raccordement


Connecteur: 1 x M23; Corps: TPU; Contacts: dorées; Couple de serrage: 0,5 Nm



Répartiteur

ZDO8H059MSS0000-00STAM120MSS

Raccordement



Raccordement électrique - emplacement

Connecteur: 8 x M12; codage: A; Corps: TPU; Contacts: dorées; Couple de serrage: 0,5 Nm

