

E10469




Câble avec prise femelle

ADOGH040VAS0010A03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: EVC003

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Données électriques

Tension d'alimentation [V] < 250 AC / < 300 DC

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -25...90

Protection IP 67

Données mécaniques

Dimensions [mm] 15 x 15 x 42

Matières TPU

Matière du corps TPU

Matière bague moletée inox (1.4404 / 316L)

Remarques

Quantité 1 pièces

E10469



Câble avec prise femelle

ADOGH040VAS0010A03

Raccordement électrique

Câble: 10 m, PUR / PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L)



Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu