

# E10470




## Câble de connexion

VDOGH040MSS00,6A03STGH030MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Autre article possible: EVC041 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer ! – Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



### Données électriques

Tension d'alimentation [V] 10...30 DC

### Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -25...90

Protection IP 67

### Données mécaniques

Dimensions [mm] 15 x 15 x 42

Matières TPU

Matière bague moletée laiton, nickelé / laiton, nickelé

### Remarques

Quantité 1 pièces

### Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé; Couple de serrage: 0,5 Nm



# E10470




## Câble de connexion

VDOGH040MSS00,6A03STGH030MSS

### Raccordement électrique

Câble: 0,6 m, PUR / PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Raccordement



### Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, droit; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé; Couple de serrage: 0,5 Nm



Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Autre article possible: EVC041 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer ! – Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !