




Embase mâle

ESTGH020MSS0,05E02 (PG13,5)

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



1 Joint torique

Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	< 55 DC
------------------------	-----	---------

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-40...85
Protection		IP 67

Données mécaniques

Filetage		PG 13.5
Matières		laiton nickelé
Matière du corps		laiton, nickelé

Remarques

Quantité		1 pièces
----------	--	----------

Raccordement électrique

Câble: 0,055 m, PVC; 2 x 0,25 mm²

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12; codage: A; Corps: laiton, nickelé




E10472



Embase mâle

ESTGH020MSS0,05E02 (PG13,5)

Raccordement



BN =	Couleurs des fils conducteurs :
BU =	brun
	bleu