




Répartiteur en Y

ZDOAH040MSS0,07A02DOGH040MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...60 AC/DC
Courant de sortie par module / emplacement	[A]	4
Courant de sortie total	[A]	4
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...90
Protection		IP 67
Données mécaniques		
Matières		TPU
Matière du corps		TPU
Matière bague moletée		laiton, nickelé
Nombre d'emplacements répartiteur		2
Remarques		
Quantité		1 pièces



Répartiteur en Y

ZDOAH040MSS0,07A02DOGH040MSS

Raccordement électrique

Câble: 0,77 m, PUR / PVC, noir, Ø 5 mm; 2 x 0,34 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 2 x M12; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé; Couple de serrage: 0,5 Nm



Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 2 x M12; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé; Couple de serrage: 0,5 Nm



Raccordement

