


E10485



Câble avec prise femelle

ADOAH042MSS0010E03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Données électriques

Tension d'alimentation [V] 10...30 DC

Sorties

Technologie PNP

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -25...90

Protection IP 67

Données mécaniques

Matières TPU transparent

Matière du corps TPU, transparent

Matière bague moletée laiton, nickelé

Afficheurs / éléments de service

Indication Indication de commutation 1 x LED, jaune
Disponibilité 1 x LED, vert

Remarques

Quantité 1 pièces

E10485



Câble avec prise femelle

ADOAH042MSS0010E03

Raccordement électrique

Câble: 10 m, PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, coudée; codage: A; Corps: TPU, transparent; Verrouillage: laiton, nickelé; Couple de serrage: 0,5 Nm



Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BN =	brun
BK =	noir
BU =	bleu