


E10490



Câble avec prise femelle

ADOGH040MSS0003A03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 250 AC / < 300 DC

Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...90
Protection		IP 67

Données mécaniques		
Dimensions	[mm]	15 x 15 x 43
Matières		TPU
Matière du corps		TPU
Matière bague moletée		laiton, nickelé

Remarques		
Quantité		1 pièces

Raccordement électrique		
Câble: 3 m, PUR / PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²		

Raccordement électrique - Prise		
Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé		




E10490



Câble avec prise femelle

ADOGH040MSS0003A03

Raccordement



BN =
BK =
BU =

Couleurs des fils conducteurs :
brun
noir
bleu