E10493

Câble avec prise femelle

ADOAH040ZDS0002A03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: EVC004

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 250 AC/DC
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...90
Protection		IP 67
Données mécaniques		
Matières		PUR
Matière du corps		PUR
Matière bague moletée		zamac, nickelé
Remarques		
Quantité		1 pièces

Raccordement électrique

Câble: 2 m, PUR / PVC, noir, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, coudée; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: zamac, nickelé

E10493

Câble avec prise femelle

ADOAH040ZDS0002A03

Raccordement



	Couleurs des fils conducteurs :
BN =	brun
BK =	noir
BU =	bleu