

# E10498




## Câble avec prise femelle

ADOGH040ZDS0002A03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: EVC001

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



### Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	< 250 AC/DC
------------------------	-----	-------------

### Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...90
----------------------	------	----------

Protection		IP 67
------------	--	-------

### Données mécaniques

Dimensions	[mm]	15 x 15 x 47
------------	------	--------------

Matières		PUR
----------	--	-----

Matière du corps		PUR
------------------	--	-----

Matière bague moletée		zamac, nickelé
-----------------------	--	----------------

### Remarques

Quantité		1 pièces
----------	--	----------

# E10498



## Câble avec prise femelle

ADOGH040ZDS0002A03

### Raccordement électrique


Câble: 2 m, PUR / PVC, noir, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (182 x Ø 0,05 mm )

### Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: zamac, nickelé



### Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BN = brun  
BK = noir  
BU = bleu