

E10521



Câble avec prise femelle

ADOGH040MSS0002F03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: E10915
Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...90
Protection		IP 67
Données mécaniques		
Dimensions	[mm]	15 x 15 x 43
Matières		TPU
Matière du corps		TPU
Matière bague moletée		laiton, antiadhésif
Remarques		
Quantité		1 pièces

E10521



Câble avec prise femelle

ADOGH040MSS0002F03

Raccordement électrique


Câble: 2 m, PVC, orange, Ø 5 mm; irradié; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, antiadhésif



Raccordement



BN =	Couleurs des fils conducteurs :
BK =	brun
BU =	noir
	bleu