




Câble avec prise femelle

ADOAF030MSS0002E03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Données électriques

Tension d'alimentation	[M]	< 60 AC / < 75 DC
Classe de protection		III

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...90
Protection		IP 67; (si vissé)

Données mécaniques

Dimensions	[mm]	17 x 10 x 26
Matières		TPU
Matière du corps		TPU
Matière bague moletée		laiton, nickelé

Remarques

Quantité		1 pièces
----------	--	----------

Raccordement électrique

Câble: 2 m, PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M8, coudée; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé




E10536



Câble avec prise femelle

ADOAF030MSS0002E03

Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu