




Câble avec prise femelle

ADOGF030MSS07,5E03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Données électriques		
Tension d'alimentation	[M]	< 60 AC / < 75 DC
Classe de protection		III


Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...90
Protection		IP 67

Données mécaniques		
Matières		TPU
Matière du corps		TPU
Matière bague moletée		laiton, nickelé

Remarques		
Quantité		1 pièces

Raccordement électrique		
Câble: 7,5 m, PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)		

Raccordement électrique - Prise		
Connecteur: 1 x M8, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé		




E10539



Câble avec prise femelle

ADOGF030MSS07,5E03

Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BN =	brun
BK =	noir
BU =	bleu