

# E10546



## Câble avec prise femelle

ADOAF032ZDS0002A03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



### Données électriques

Tension d'alimentation [V]	10...30 DC
Classe de protection	III

### Sorties

Technologie	PNP
-------------	-----

### Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...90
Protection	IP 67

### Données mécaniques

Dimensions [mm]	17 x 10 x 26
Matières	PUR
Matière du corps	PUR
Matière bague moletée	zamac

### Afficheurs / éléments de service

Indication	Indication de commutation	1 x LED, jaune
	Disponibilité	1 x LED, vert

### Remarques

Quantité	1 pièces
----------	----------

# E10546



## Câble avec prise femelle


ADOAF032ZDS0002A03

### Raccordement électrique

Câble: 2 m, PUR / PVC, noir, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M8, coudée; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: zamac



### Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BN =	brun
BK =	noir
BU =	bleu