


E10559



Câble avec prise femelle

ADOGH040MSS0015E03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Données électriques

Tension d'alimentation [V] < 250 AC / < 300 DC

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -20...70

Protection IP 67

Données mécaniques

Dimensions [mm] 15 x 15 x 35

Matières PA 6.6

Matière du corps PA 6.6

Matière bague moletée POM

Remarques

Quantité 1 pièces

Raccordement électrique

Câble: 15 m, PVC, jaune, Ø 5,84 mm; 3 x 0,34 mm² / AWG 22

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PA 6.6; Verrouillage: POM



E10559



Câble avec prise femelle

ADOGH040MSS0015E03

Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu