




Câble de connexion

VDOAH042MSS0002B03STGH040MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC
Sorties		
Technologie		PNP
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-20...70
Protection		IP 67
Données mécaniques		
Matières		PA 6.6
Matière du corps		PA 6.6
Matière bague moletée		aluminium, anodisé
Afficheurs / éléments de service		
Indication	Indication de commutation	1 x LED, jaune
	Disponibilité	1 x LED, vert
Remarques		
Quantité		1 pièces



Câble de connexion

VDOAH042MSS0002B03STGH040MSS

Raccordement électrique - connecteur


Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PA 6.6; Verrouillage: aluminium, anodisé



Raccordement électrique

Câble: 2 m, PUR, orange; irradié; 3 x 0,34 mm²

Raccordement



Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, coudée; codage: A; Corps: PA 6.6; Verrouillage: aluminium, anodisé

