


# E10571



## Embase mâle

ESTGH040MSS0,08E04 (PG13,5)

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



1 Joint torique

### Données électriques

Tension d'alimentation [V] < 250 AC / < 300 DC

### Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -40...85

Protection IP 67

### Données mécaniques

Filetage PG 13,5

Matières laiton nickelé

Matière du corps laiton, nickelé

### Remarques

Quantité 1 pièces

### Raccordement électrique

Câble: 0,08 m, PVC; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup>

### Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12; codage: A; Corps: laiton, nickelé



# E10571



## Embase mâle

ESTGH040MSS0,08E04 (PG13,5)

### Raccordement

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK