

E10587




Connecteur à câbler

SSTGH050MSSFKPG

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: E11506

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Données électriques

Tension d'alimentation [V] < 30 AC / < 36 DC

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -25...90

Protection IP 67

Données mécaniques

Dimensions [mm] 20 x 20 x 58

Matières PA

Matière du corps PA

Matière bague moletée laiton, nickelé

Remarques

Quantité 1 pièces

E10587



Connecteur à câbler


SSTGH050MSSFKPG

Raccordement électrique

Bornes de raccordement: ...0,75 mm²; Presse-étoupe: PG 7

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PA; Verrouillage: laiton, nickelé



Raccordement

