




Câble avec prise femelle

ADOAH042VAS07,5E03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC
------------------------	-----	------------

Sorties

Technologie	PNP
-------------	-----

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...90
Protection		IP 67

Données mécaniques

Matières	PUR
Matière du corps	PUR
Matière bague moletée	inox (1.4305/303)

Remarques


Quantité	1 pièces
----------	----------

Raccordement électrique

Câble: 7,5 m, PVC, noir, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm²

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, coudée; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: inox (1.4305/303)




E10591



Câble avec prise femelle

ADOAH042VAS07,5E03

Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu