


E10594



Câble avec prise femelle

ADOAH042VAS0050E03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC
Sorties		
Technologie		PNP
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...90
Protection		IP 67
Données mécaniques		
Matières		TPU transparent
Matière du corps		TPU, transparent
Matière bague moletée		inox (1.4404 / 316L)
Remarques		
Quantité		1 pièces
Raccordement électrique		
Câble: 50 m, PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²		
Raccordement électrique - Prise		
Connecteur: 1 x M12, coudée; codage: A; Corps: TPU, transparent; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); Couple de serrage: 0,5 Nm		

E10594



Câble avec prise femelle

ADOAH042VAS0050E03

Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu