

E10600




Câble de connexion

VDOAF030MSS00,6A03STGF030MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: E11325

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Données électriques

Tension d'alimentation [V]	< 60 AC/DC
Classe de protection	III

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...90
Protection	IP 68

Données mécaniques


Matières	PUR
Matière du corps	PUR
Matière bague moletée	zamac, nickelé

Remarques

Quantité	1 pièces
----------	----------

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M8, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: zamac, nickelé



E10600




Câble de connexion

VDOAF030MSS00,6A03STGF030MSS

Raccordement électrique

Câble: 0,6 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Raccordement



Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M8, coudée; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: zamac, nickelé

