


# E10610



## Câble avec prise femelle

ADOAH042VAS0010E03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



### Données électriques

Tension d'alimentation [V] 10...30 DC

### Sorties

Technologie PNP

### Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -25...90

Protection IP 67

### Données mécaniques

Matières PUR

Matière du corps PUR

Matière bague moletée inox (1.4305/303)

### Remarques

Quantité 1 pièces

### Raccordement électrique

Câble: 10 m, PVC, noir, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup>

### Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, coudée; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: inox (1.4305/303)




# E10610



## Câble avec prise femelle

ADOAH042VAS0010E03

### Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu