

E10613




Câble avec prise femelle

ADOAH042ZDS0002A04

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: EVC007

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Données électriques

Tension d'alimentation [V] 10...30 DC

Sorties

Technologie PNP

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -25...90

Protection IP 67

Données mécaniques

Dimensions [mm] 36 x 15 x 26

Matières PUR

Matière du corps PUR

Matière bague moletée zamac, nickelé

Remarques

Quantité 1 pièces

E10613



Câble avec prise femelle

ADOAH042ZDS0002A04

Raccordement électrique


Câble: 2 m, PVC, noir, Ø 4,5 mm; 4 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, coudée; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: zamac, nickelé



Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK = noir
BN = brun
BU = bleu
WH = blanc