




Câble de connexion

VDOAF032ZDS00,6A03STGH030ZDS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC
Classe de protection		III
Sorties		
Technologie		PNP
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...90
Protection		IP 68
Données mécaniques		
Dimensions	[mm]	15 x 15 x 46
Matières		PUR
Matière du corps		PUR
Matière bague moletée		zamac, nickelé
Afficheurs / éléments de service		
Indication	Indication de commutation	1 x LED, jaune
	Disponibilité	1 x LED, vert
Remarques		
Quantité		1 pièces

Câble de connexion

VDOAF032ZDS00,6A03STGH030ZDS

Raccordement électrique - connecteur


Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: zamac, nickelé



Raccordement électrique

Câble: 0,6 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)


Raccordement



Raccordement électrique - Buchse



Raccordement



E10617



Câble de connexion

VDOAF032ZDS00,6A03STGH030ZDS

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M8, coudée; Corps: PUR; Verrouillage: zamac, nickelé