


# E10619



## Prise à câbler

SDOAF030ZDSFKPK

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



### Données électriques

Tension d'alimentation [V]	< 60 AC/DC
Classe de protection	III

### Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...70
Protection	IP 67

### Données mécaniques


Dimensions [mm]	25 x 13 x 42
Matières	PA
Matière du corps	PA
Matière bague moletée	ZnAl / Ni

### Remarques

Quantité	1 pièces
----------	----------

### Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M8, coudée; codage: A; Corps: PA; Verrouillage: ZnAl / Ni



# E10619

## Prise à câbler

SDOAF030ZDSFKPK



### Raccordement

