

# E10622




## Prise à câbler

SDOAH050MSSFKPG

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: E11512

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



### Données électriques

Tension d'alimentation [V] < 50 AC/DC

### Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -25...90

Protection IP 67

### Données mécaniques

Dimensions [mm] 35 x 20 x 31

Matières PA

Matière du corps PA

Matière bague moletée laiton, nickelé

### Remarques

Quantité 1 pièces

# E10622



## Prise à câbler

SDOAH050MSSFKPG

### Raccordement électrique

Bornes de raccordement: ...0,75 mm<sup>2</sup>; Gaine de câble: Ø 6...8 mm

### Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, coudée; codage: A; Corps: PA; Verrouillage: laiton, nickelé



### Raccordement

